




Precisionsmätklocka stötskyddad, Mätområde / Höljes-Ø: 1/44,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	433407 1/44,5
GTIN	7630041151831
Artikelklass	45A

Beskrivning

Utförande:

Stabil, mattförokromad stomme av mässing; okrossbart klockglas. Fästtapp Ø 8 mm h6, härdad och slipad. Mycket exakt utförande. Mätverkets viktiga delar är **ädelstenslagrade**. Centralvisare **för 1/1000 mm avläsning**. Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren. Näst intill konstant mätkraft över hela mätområdet.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 434910 / 434915.

Teknisk beskrivning

skalvärde	0,001 mm
mätområde	0 - 1 mm
Norm	Verkstadsnorm
Höljes-Ø	44,5 mm
avläsning 1 varv av visaren	0,2 mm
Kalibrering	C2

inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
mätkraft	0,8 - 1,2 N
avläsning	1/1000 mm
Vridbar urtavla	ja
Mätteknik	analog
material hus	Mässing
Produktslag	mätklocka

Tjänster

KalibreringMätur, analogt 0,001 maximalt mätområde 5 mm	023020 5
---	----------