


**Litet mätur stötskyddat, Mätområde / Höljes-Ø: 5/40****Beställningsdata**

Ordernummer	432570 5/40
GTIN	7630041109894
Artikelklass	45A

**Beskrivning****Utförande:**

Ytermått enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Små precisionsmätklockor med robust metallhölje, fastspänningskraft  $\varnothing$  8 mm h6, härdat och slipat. Urtavlans yttering kan vridas för nollställning av visaren. Gul siffertavla som ger bättre avläsning.

**Specialtillbehör:**

Specialgivare nr 434900 / 434910 / 434915.

förpackning: Stabil box

Kalibrering: C1

skalvärde: 0,01 mm

avläsning 1 varv av visaren: 0,5 mm

mätkraft: 0,63 - 0,77 N

**Teknisk beskrivning**

avläsning 1 varv av visaren	0,5 mm
Kalibrering	C1
skalvärde	0,01 mm
mätområde	0 - 5 mm

Höljes-Ø	40 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
mätkraft	0,63 - 0,77 N
Vridbar urtavla	ja
stötskyddat	ja
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Mätur

### Tjänster

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023000 10
DAkS-kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 10 mm	023010 10
Signering laserskrift Typ	018940