

Garant**Precisionsspärrskaft, omställbart, 1/4 tum, Typ: 1/4****Beställningsdata**

Ordernummer	632345 1/4
GTIN	4062406798413
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Med utstötare och omkopplingspak för höger- och vänstergång, arbetsvinkel 5°.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/4 tum
totallängd	116 mm
Antal tänder	72
Arbetsvinkel	5 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
med ledhuvud	nej
med svängbar nos	nej
med utstötare	ja

med hammarfunktion	nej
med QuickRelease	nej
Spärnyckelhuvudet kan lossas från handtaget	nej
steglöst utdragbar	nej
Produktslag	Spärnyckel

Tillbehör

Reservdelssortiment fintandsspärnyckel 1/4 tum Typ 1/4	632031 1/4
--	------------