

**Garant****Precisionsspärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare, Typ: 1/2****Beställningsdata**

Ordernummer	640435 1/2
GTIN	4062406798437
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Med utstötare och omkopplingspak för höger- och vänstergång, arbetsvinkel 5°.

**Norm:**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Passar till:**

Hylsor för manuellt bruk.

**Teknisk beskrivning**

fyrkantsfäste	1/2 tum
totallängd	264 mm
Antal tänder	72
Arbetsvinkel	5 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
med ledhuvud	nej
med svängbar nos	nej
med utstötare	ja

med hammarfunktion	nej
med QuickRelease	nej
Spärnyckelhuvudet kan lossas från handtaget	nej
Vridhandtag	nej
steglöst utdragbar	nej
Fästhål på skaftänden	nej
Produktslag	Spärnyckel

---

## Tillbehör

Reservdelssortiment fintandsspärnyckel 1/2 tum Typ 1/2	640031 1/2
--	------------