



Fläkt-andningsskyddssystem SwissAir, Typ: SWISS



Beställningsdata

Ordernummer	097997 SWISS
GTIN	7640127615935
Artikelklass	09U

Beskrivning

Utförande:

Det lätta TH3-fläktandningsskyddssystemet förenar effektivitet, komfort och kapacitet. Det kan dessutom användas flexibelt vid många olika arbeten. Luftflödet kan regleras (100-130 l/min) och ställas in steglöst. Höjd och temperatur kan allt efter behov kompenseras genom automatiska mätningar. Apparaten kan ställas in individuell i längd- och höjddled. Halvmasken är av POM (termoplast) och rivhållfast textil och har en utandningsventil med ett silikonmembran. Det säkerställer en oberoende lufttillförsel. Meddelandena från batteriet och filtret ges både akustiskt och visuellt.

Spänningsmatning: Litiumjonbatteri uppladdningsbart, 3,6 V / 6,5 Ah, USB-C anslutning.

Norm:

EN 12941 TH3

leveransinnehåll:

SwissAir PAPR-system bestående av komforthalvmask, fläktenhet, slangkopplingar, hjässa- och nackrem, axelbärenhet, Control Panel och laddare inkl. optrel® ryggsäck.

OBS!:

SwissAir PAPR-system levereras utan filter. Fler tillbehör och reservdelar: Halvmask nr 098224, kåplock nr 098225, gnistskydd nr 098226, batteri nr 098227, förlängning av bärenheten nr 098228, tygskydd nr 098229.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	1
Serie	SwissGrip
tillverkarens beteckning	swiss air andningskyddssystem komplett med manöverpanel
Energiförsörjning	Batteridrivnen
märkspänning	3,6 V
batterikapacitet	6,5 Ah
Produktslag	Fläktenhet fläktandningsskydd

Tillbehör

FörfilterSwissAir Typ PREFILTER	098223 PREFILTER
PartikelfilterSwissAir Typ FILTER	098222 FILTER