



Presstång för ändhylsor, för ledararea: 16mm²



Beställningsdata

Ordernummer	729465 16
GTIN	4049002150746
Artikelklass	73T

Beskrivning

Utförande:

Stålkropp med kraftutväxling. Håller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad spärrmekanism.

Exakt **parallellpressning** med synkront drivna pressbackar. **Sexkantpressning** enligt DIN = sparar utrymme. Pressningen sker enligt DIN 46228.

Tången brunerad, förzinkade backar.

Också för Twin-ledarändhylsor upp till 2×10 mm².

Teknisk beskrivning

totallängd	180 mm
för ledararea	0,08 - 16 mm ²
Yta	brunerad
Produktslag	Presstång