



## Presstång för ändhylsor, för ledararea: 16mm<sup>2</sup>



### Beställningsdata

Ordernummer	729466 16
GTIN	4049002150753
Artikelklass	73T

### Beskrivning

#### Utförande:

Stålkropp med kraftutväxling. Håller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad spärrmekanism.

Exakt **parallellpressning** med synkront drivna pressbackar. **Sexkantpressning** enligt DIN = sparar utrymme. Pressningen sker enligt DIN 46228.

Förkromad tång, brunerade käftar.

Också för Twin-ledarändhylsor upp till 2×10 mm<sup>2</sup>.

### Teknisk beskrivning

totallängd	180 mm
för ledararea	0,08 - 16 mm <sup>2</sup>
Yta	förkromad
Produktslag	Presstång