



Crimptång Twistor® T för ledarändhylsor, för ledararea: 10mm²



Beställningsdata

Ordernummer	729426 10
GTIN	4003773088097
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Stålkropp med kraftutväxling. Håller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad spärrmekanism.

Självjusterande presstång, presshuvudet kan roteras fritt 360°, med 8 rasterlägen. Dubbelsidigt åtkomlig **trapetsformad** crimpöppning, pressning upp till 18 mm längd i ett enda arbetsmoment, alltför långa ledarändhylsor kan skjutas in stegvis. Hoppresning av dubbla ledarändhylsor möjlig upp till 2 × 6 mm².

Teknisk beskrivning

för ledararea	0,14 - 10 mm ²
totallängd	200 mm
Produktslag	Presstång