



## Fyrdornscrimptång SelectorCrimp, HDT-48, 2K-handtag, Typ: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	729560 3
GTIN	4049002145704
Artikelklass	73T

### Beskrivning

#### Utförande:

Specialcrimptång för bearbetning av svarvade stift- och uttagskontakter i DT-serierna från TE Connectivity (tidigare: Deutsch Kontakte). Tillförlitlig crimpning tack vare spärrmekanism och synkron matning av crimpdornarna. Crimpdornmatning via väljare med 8 lägen. **Optimerad öppningsbredd, ergonomisk design och mindre behov av handkraft.** Kvalitetskontroll med hjälp av Go-Nogo-tolkar (**tillval nr 729561 storlek 3**).

#### Användningsdata:

För vinklade stift- och hylskontakter.

#### leveransinnehåll:

Fyrdornscrimptång med universalkontaktfäste i systemförpackning.

för ledararea: 0,35 - 3 mm<sup>2</sup>

totallängd: 230 mm

### Teknisk beskrivning

totallängd	230 mm
för ledararea	0,35 - 3 mm <sup>2</sup>
Produktslag	Presstång