



Diamant-kapskiva, skiv-Ø: 76mm



Beställningsdata

Ordernummer	563422 76
GTIN	4059952539874
Artikelklass	54B

Beskrivning

Utförande:

Smala kapskivor speciellt avsedda för trånga utrymmen. Sintrad sluten diamant-skärkant. Rent snitt.

Användningsdata:

För kapning av sten, klinker och marmor.

Material:

Optimerad för: stengods, marmor, kakel.

Passar till:

Batteridriven minivinkelslip nr 077100.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	20150 min ⁻¹
för materialtjocklek	5,7 - 9,5 mm
hål-Ø	10 mm
skivbredd	1,4 mm
skiv-Ø	76 mm

Stambladets bred	1,1 mm
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
optimerad för material	Sten
Formbeskrivning	rak
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
Maskin	Rakslip
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Sten	lämplig		