



Hårdmetall-kapskiva, skiv-Ø: 76mm



Beställningsdata

Ordernummer	563423 76
GTIN	4059952567549
Artikelklass	54B

Beskrivning

Utförande:

Smala kapskivor speciellt avsedda för trånga utrymmen.
Stålrondell med fastlött HM-granulat på eggen.

Användningsdata:

För kapning av trä, plast, gipsskivor.

Passar till:

Batteridrivnen minivinkelslip nr 077100.

Teknisk beskrivning

för materialtjocklek	3 - 5 mm
skivbredd	1,8 mm
maximalt varvtal:	20100 min ⁻¹
skiv-Ø	76 mm
hål-Ø	10 mm
Stambladets bred	0,9 mm

Formbeskrivning	rak
rekommenderad arbetsvinkel	Radie grad
optimerad för material	Gipsfiberplattor
optimerad för material	Plast
optimerad för material	Trä
Maskin	Rakslip
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Uni	lämplig		