

## Trumutrullare, Typ: 500/M



### Beställningsdata

Ordernummer	992900 500/M
GTIN	2050002064430
Artikelklass	960

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt trumdispenser med upprullningsramp för kabeltrummor av trä, stål eller plast. Lätt utrullning av kabeltrumman utan att kabeln snor sig. Högkvalitativ, justerbara och kullagrade bärrullar. Lämplig endast för inomhusbruk Med 4 bromsade löphjul.

#### Lackering:

Musgrå RAL 7005

#### OBS!:

Trumvikterna gäller bara icke kontinuerliga utrullningsförlopp med oskadade trummor.

### Teknisk beskrivning

höjd	80 mm
vikt	10 kg
Största trumvikt	140 kg
Bredd	550 mm
Största trumbredd	520 mm
Djup	530 mm
Trumdiameter	150 - 700 mm
tillverkarens beteckning	TROMBOI 500 M

Produktlag

Trumutrullare