



DUO-LOCK förlängning cylindrisk, stål, kort Cylindriskt skaft, DUO-LOCK gränssnitt: DL20



Beställningsdata

Ordernummer	220372 DL20
GTIN	4034221150028
Artikelklass	26Y

Beskrivning

Utförande:

Belagd för optimal in- och utkrympning.

Teknisk beskrivning

totallängd L	70 mm
L ₂	10 mm
Ø D ₂	19,3 mm
Rekommenderat vridmoment	80 Nm
Skaftdiameter D _s	20 mm
DUO-LOCK gränssnitt	DL20
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga