



DUO-LOCK förlängning cylindrisk, stål, lång Cylindriskt skaft, DUO-LOCK gränssnitt: DL10



Beställningsdata

Ordernummer	220374 DL10
GTIN	4034221149879
Artikelklass	26Y

Beskrivning

Utförande:

Belagd för optimal in- och utkrympning.

Teknisk beskrivning

totallängd L	100 mm
Ø D ₂	9,6 mm
L ₂	5 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Rekommenderat vridmoment	20 Nm
DUO-LOCK gränssnitt	DL10
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga