



DUO-LOCK förlängning cylindrisk, stål, lång Cylindriskt skaft, DUO-LOCK gränssnitt: DL12



Beställningsdata

Ordernummer	220374 DL12
GTIN	4034221149923
Artikelklass	26Y

Beskrivning

Utförande:

Belagd för optimal in- och utkrympning.

Teknisk beskrivning

totallängd L	120 mm
Ø D ₂	11,5 mm
L ₂	6 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Rekommenderat vridmoment	30 Nm
DUO-LOCK gränssnitt	DL12
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga