



DUO-LOCK förlängning cylindrisk, stål, kort Cylindriskt skaft, DUO-LOCK gränssnitt: DL12



Beställningsdata

Ordernummer	220372 DL12
GTIN	4034221149893
Artikelklass	26Y

Beskrivning

Utförande:

Belagd för optimal in- och utkrympning.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	11,5 mm
totallängd L	60 mm
L ₂	6 mm
Rekommenderat vridmoment	30 Nm
Skaftdiameter D _s	12 mm
DUO-LOCK gränssnitt	DL12
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga