



## DUO-LOCK förlängning konisk, stål, lång Cylindriskt skaft, för skärhuvudsdiameter D: DL12/16



### Beställningsdata

Ordernummer	220378 DL12/16
GTIN	4034221149978
Artikelklass	26Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Belagd för optimal in- och utkrympning.

### Teknisk beskrivning

Skaftdiameter $D_s$	16 mm
totallängd L	160 mm
DUO-LOCK gränssnitt	DL12
Rekommenderat vridmoment	30 Nm
$\varnothing D_2$	11,5 mm
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga