



DUO-LOCK förlängning konisk, stål, lång Cylindriskt skaft, för skärhuvuddiameter D: DL10/12



Beställningsdata

Ordernummer	220378 DL10/12
GTIN	4034221149916
Artikelklass	26Y

Beskrivning

Utförande:

Belagd för optimal in- och utkrympning.

Teknisk beskrivning

totallängd L	120 mm
Ø D ₂	9,6 mm
Rekommenderat vridmoment	20 Nm
DUO-LOCK gränssnitt	DL10
Skaftdiameter D _s	12 mm
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga