



## DUO-LOCK förlängning konisk, stål, lång Cylindriskt skaft, för skärhuvuddiameter D: DL20/25



### Beställningsdata

Ordernummer	220378 DL20/25
GTIN	4034221150189
Artikelklass	26Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Belagd för optimal in- och utkrympning.

### Teknisk beskrivning

totallängd L	250 mm
DUO-LOCK gränssnitt	DL20
Ø D <sub>2</sub>	19,3 mm
Rekommenderat vridmoment	80 Nm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga