



DUO-LOCK förlängning konisk, stål, lång Cylindriskt skaft, för skärhuvuddiameter D: DL16/25



Beställningsdata

Ordernummer	220378 DL16/25
GTIN	4034221150165
Artikelklass	26Y

Beskrivning

Utförande:

Belagd för optimal in- och utkrympning.

Teknisk beskrivning

Rekommenderat vridmoment	60 Nm
Ø D ₂	15,5 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
DUO-LOCK gränssnitt	DL16
totallängd L	250 mm
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga