



## DUO-LOCK förlängning konisk, stål, lång Cylindriskt skaft, för skärhuvuddiameter D: DL10/16



### Beställningsdata

Ordernummer	220378 DL10/16
GTIN	4034221149961
Artikelklass	26Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Belagd för optimal in- och utkrympning.

### Teknisk beskrivning

Ø D <sub>2</sub>	9,6 mm
totallängd L	160 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Rekommenderat vridmoment	20 Nm
DUO-LOCK gränssnitt	DL10
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga