



## DUO-LOCK förlängning konisk, stål, lång Cylindriskt skaft, för skärhuvuddiameter D: DL12/20



### Beställningsdata

Ordernummer	220378 DL12/20
GTIN	4034221150073
Artikelklass	26Y

### Beskrivning

#### Utförande:

Belagd för optimal in- och utkrympning.

### Teknisk beskrivning

totallängd L	200 mm
Rekommenderat vridmoment	30 Nm
DUO-LOCK gränssnitt	DL12
Ø D <sub>2</sub>	11,5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga