



DUO-LOCK förlängning cylindrisk, HM Cylindriskt skaft, DUO-LOCK gränssnitt: DL20



Beställningsdata

Ordernummer	220375 DL20
GTIN	4034221176769
Artikelklass	10N

Beskrivning

Utförande:

Specialdimensioner kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

totallängd L	125 mm
L ₂	75 mm
Ø D ₂	19,3 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
Rekommenderat vridmoment	80 Nm
DUO-LOCK gränssnitt	DL20
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga