



DUO-LOCK förlängning cylindrisk, HM Cylindriskt skaft, DUO-LOCK gränssnitt: DL10



Beställningsdata

Ordernummer	220375 DL10
GTIN	4034221176707
Artikelklass	10N

Beskrivning

Utförande:

Specialdimensioner kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	9,6 mm
L ₂	37,5 mm
totallängd L	77,5 mm
Rekommenderat vridmoment	20 Nm
Skaftdiameter D _s	10 mm
DUO-LOCK gränssnitt	DL10
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga