



DUO-LOCK förlängning cylindrisk, HM Cylindriskt skaft, DUO-LOCK gränssnitt: DL12



Beställningsdata

Ordernummer	220375 DL12
GTIN	4034221176721
Artikelklass	10N

Beskrivning

Utförande:

Specialdimensioner kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	11,5 mm
totallängd L	93 mm
L ₂	45 mm
Rekommenderat vridmoment	30 Nm
Skaftdiameter D _s	12 mm
DUO-LOCK gränssnitt	DL12
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga