



DUO-LOCK förlängning cylindrisk, HM Cylindriskt skaft, DUO-LOCK gränssnitt: DL16



Beställningsdata

Ordernummer	220375 DL16
GTIN	4034221176745
Artikelklass	10N

Beskrivning

Utförande:

Specialdimensioner kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

L_2	60 mm
totallängd L	108 mm
$\varnothing D_2$	15,5 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Rekommenderat vridmoment	60 Nm
DUO-LOCK gränssnitt	DL16
Invändig	ja
Produktslag	Hållare för fräs med gänga