

Garant**Spårfräsar HSS-Co8, obelagd, Ø e8 DC: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191000 12
GTIN	4045197099068
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:**

Ändskärsgeometri för rampning.

Användningsdata:För fräsning av **kilspår** eller för fräsning av fickor mitt i ett arbetsstycke.**Teknisk beskrivning**

Matning f_z för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
Skär-Ø D_c	12 mm
Antal verksamma skär Z (heltäckande)	2
Skaftdiameter D_s	12 mm
Skärlängd L_c	16 mm
totallängd L	73 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 327 D
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	30 grad
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal

Skaft	DIN 1835 B med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	90 grad
Färgring	Utan
Produktslag	Spårfräsar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	37 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	23 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	23 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	55 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		