

Garant**Stickblad neutral, HB9035, Spårbredd w: 2,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	275000 2,2
GTIN	4062406799007
Artikelklass	21H

Beskrivning**Utförande:**

Med slipade flanker.

Användningsdata:

För små insticksdiametrar i kombination med skärhållare nr 274010 – 274026.

Passar till:

Skärhållare nr 274010 – 274026. Borrstänger nr 274170 – 274171.

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Beläggning	TiCN
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,2 mm
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,05 mm/v
Spårbredd w	2,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB9035

Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	80 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
vått maximal	lämplig		