


Garant**Stickblad neutral, HB9140, Spårbredd w: 2,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	275003 2,2
GTIN	4062406805920
Artikelklass	21H

Beskrivning**Utförande:**

Med slipade flanker.

Användningsdata:

För små insticksdiametrar i kombination med skärhållare nr 274010 – 274026.

Passar till:

Skärhållare nr 274010 – 274026. Borrstänger nr 274170 – 274171.

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,05 mm/v
Skärmaterial	HM
Beläggning	TiAlN ²
Hörnradie	0,2 mm
Spårbredd w	2,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB9140

Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	130 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	80 m/min	M
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		