

Garant**Stickblad neutral, HU9310, Spårbredd w: 2,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	275006 2,2
GTIN	4062406805944
Artikelklass	21H

Beskrivning**Utförande:**

Med slipade flanker.

Användningsdata:

För små insticksdiameterar i kombination med skärhållare nr 274010 – 274026.

Passar till:

Skärhållare nr 274010 – 274026. Borrstänger nr 274170 – 274171.

Passar till:

För små insticksdiameterar i kombination med skärhållare nr 274010 – 274026.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	2,2 mm
Hörnradie	0,2 mm
Beläggning	obelagd
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,05 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	HM
Skärförhållande	kontinuerligt

Sort	HU9310
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	380 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	360 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	280 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		