

## Transport- och staplingsbehållare med lucka, Effektivt djup × effektiv bredd: 800X500mm



### Beställningsdata

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 963561 800X500 |
| GTIN         | 4251572701604  |
| Artikelklass | 96l            |

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust transport- och staplingsbehållare av stålplåt med W-stolputformning och falsad pellare. Med stabil rörliknande väggfals upptill, stabila rundräfflor i väggar och botten, specifikt etikettfält för fraktsedlar (vilket gör att fraktsedlarna går lättare att lossa). Robusta staplings- och uppfångningshorn med kranöglor. Storbehållare kan förflyttas med kran med hjälp av certifierad kranbalk i vertikala lyftkättingar med krokar. Underkörningshöjd 100 mm. Med lucka.

#### Lackering:

Musgrå RAL 7005.

#### OBS!:

Finns också i färgerna eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011 och gentialablå RAL 5010. Begär offert.

### Teknisk beskrivning

|   |                 |
|---|-----------------|
| olika storlekar kan staplas på varandra | nej             |
| vikt                                    | 27 kg           |
| lyftförmåga                             | 1000 kg         |
| Material                                | stålplåt        |
| Färg                                    | musgrå RAL 7005 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| frigångsdjup                | 660 mm                                 |
| höjd                        | 570 mm                                 |
| kan lyftas med kran         | ja                                     |
| Staplingshörn med kranöglor | ja                                     |
| fyllhöjd                    | 400 mm                                 |
| Maximal stapelhöjd          | 500 mm                                 |
| med gaffelfickor            | nej                                    |
| Djup                        | 860 mm                                 |
| frigångsbredd               | 360 mm                                 |
| Bredd                       | 560 mm                                 |
| bärförmåga vid stapling     | 5000 kg                                |
| Stapelbar                   | ja                                     |
| Tresidig staplingskant      | nej                                    |
| Frigångshöjd                | 100 mm                                 |
| Vägg utförande              | med lucka                              |
| invändig bredd              | 500 mm                                 |
| effektivt djup              | 800 mm                                 |
| Produktslag                 | Stor transport- och staplingsbehållare |