

duMONT Fyrkantdragbrottsch HSS Passning H8, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	290426 6
GTIN	
Artikelklass	29J

Beskrivning

Användningsdata:
En invändig fyrkant uppryms med en passering.

Teknisk beskrivning

Brotschninglängd i stål	6 - 19 mm
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd	660 kg
Utgångshål H8	6,4 mm
Brotschlängd	170 mm
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brotschverktyg

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
Olja	lämplig		