

## duMONT

### Sexkantdragbrottsch HSS Passning H8, Typ: 7



#### Beställningsdata

Ordernummer	290431 7
GTIN	
Artikelklass	29J

#### Beskrivning

**Användningsdata:**  
En invändig sexkant uppryms med en passering.

#### Teknisk beskrivning

Brottslängd	185 mm
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd	590 kg
Utgångshål H8	7 mm
Brotschninglängd i stål	8 - 24 mm
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brottschverktyg

#### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		

Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Grafit, glasfiber	mindre lämplig
Olja	lämplig