

duMONT

Sexkantdragbrottsch HSS Passning H8, Typ: 10



Beställningsdata

Ordernummer	290431 10
GTIN	
Artikelklass	29J

Beskrivning

Användningsdata:
En invändig sexkant uppryms med en passering.

Teknisk beskrivning

Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschninglängd	1260 kg
Utgångshål H8	10 mm
Brottschlängd	244 mm
Brottschninglängd i stål	13 - 35 mm
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brottschverktyg

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		

Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Grafit, glasfiber	mindre lämplig
Olja	lämplig