

duMONT

Fyrkantdragbrottsch HSS Passning H8, Typ: 14



Beställningsdata

Ordernummer	290426 14
GTIN	662600666378
Artikelklass	29J

Beskrivning

Användningsdata:
En invändig fyrkant uppryms med en passering.

Teknisk beskrivning

Utgångshål H8	14,8 mm
Brottschlängd	377 mm
Brottschninglängd i stål	13 - 35 mm
Erforderligt brottschningstryck vid St50 och max brottschninglängd	2400 kg
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brottschverktyg

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
Olja	lämplig		