

**Monostickhållare bockad axiell, Vänster, Ø-Område Instick D1 / D2: 50/75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	278052 50/75
GTIN	4062406840181
Artikelklass	22B

Beskrivning**Utförande:**

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).

För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

OBS!:

D_1 = minimidiameter för det första insticket / D_2 = maximidiameter för det första. Instick.

$D_2 = 999$ i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Teknisk beskrivning

Skaftbredd b	16×16 mm
maximalt sågdjup t_{max}	14 mm
Skrubar	279816 3
Användning	Vänster
Invändig	nej
Spårbredd w	3; 4 mm
Produktslag	Skärhållare