



## Monostickhållare bockad axiell, Vänster, Ø-Område Instick D1 / D2: 65/100mm



### Beställningsdata

Ordernummer	278052 65/100
GTIN	4062406840198
Artikelklass	22B

### Beskrivning

#### Utförande:

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).

För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

#### OBS!:

$D_1$  = minimidiameter för det första insticket /  $D_2$  = maximidiameter för det första. Instick.

$D_2$  = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

### Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $t_{max}$	14 mm
Skaftbredd b	16×16 mm
Skruvar	279816 3
Användning	Vänster
Invändig	nej
Spårbredd w	3; 4 mm
Produktslag	Skärhållare

