



## Tryckluftdriven excenterslip CP7220CVE, Typ: 7220CVE



### Beställningsdata

Ordernummer	079654 7220CVE
GTIN	015451619435
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

Den tryckluftdrivna excenterslipen 079654 7220 CVE har specialutvecklats för industriella slip-, ytbearbetnings- och föpoleringstillämpningar och erbjuder med det mjuka handtaget i handflateform en utmärkt användarkomfort.

Tomgångsvarvtal: 12000 min<sup>-1</sup>

maximal luftförbrukning: 486 l/min

stödtallrik Ø: 150 mm

slaglängd: 2,5 mm

vikt: 1,6 kg

bullernivå: 76 dB(A)

### Teknisk beskrivning

bullernivå	76 dB(A)
slaglängd	2,5 mm
tillverkarens beteckning	CP7220 CVE
maximal luftförbrukning	486 l/min

vikt	1,6 kg
maximala vibrationer enligt EN	1,4 m/s <sup>2</sup>
stödtallrik Ø	150 mm
Tomgångsvarvtal	12000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Excenterslip