



Monostickhållare bockad axiell, Höger, Ø-Område Instick D1 / D2: 160/250mm



Beställningsdata

Ordernummer	278055 160/250
GTIN	4062406840419
Artikelklass	22B

Beskrivning

Utförande:

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).

För stickstålskär nr 278029 - 278036.

OBS!:

D_1 = minimidiameter för det första insticket / D_2 = maximidiameter för det första. Instick.

D_2 = 999 i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Teknisk beskrivning

Skaftbredd b	25×25 mm
maximalt sågdjup t_{max}	14 mm
Skruvar	279816 4
Användning	Höger
Invändig	nej
Spårbredd w	3; 4 mm
Produktslag	Skärhållare

