



Vinkelslip med plant huvud Ackumulator, Typ: 4933478438



Beställningsdata

Ordernummer	077139 4933478438
GTIN	4058546346294
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull M18 FUEL™ vinkelslip med plant huvud för arbeten i trånga utrymmen.

- **Det plana huvudutförandet gör det möjligt att arbeta i vinklar upp till 42°.**
- **Integrerat FIXTEC snabbytessystem för skivbyte utan verktyg.**
- **RAPIDSTOP™ för snabb bromsning av skivan på mindre än 2 sekunder.**
- **Återsstartskydd och kickbackstopp ger starkt skydd för användaren.**

leveransinnehåll:

Exkl. batterier och laddare. Inklusive antivibrationshandtag, skyddshuv, dammskyddsgaller, spännsats och HD-box.

OBS!:

Passande reservbatterier och tillbehör finns från nr 073809 och nr 073840.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
Mjukstart	ja
Antal ingående batterier	0
Energiförsörjning	Nätdriven
vikt	2,6 kg
maximal skiv-Ø	125 mm
överbelastningsskydd	ja

tillverkarens beteckning	M18FSAGF125XB-OX
maximalt varvtal:	8500 min ⁻¹
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ HB 18 V
Återstartspärr	ja
Batterispänning	18 V
Kickbackstopp	ja
Dödmanskoppling	nej
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
maximala vibrationer enligt EN	4,86 m/s ²
Produktslag	Vinkelslipmaskiner