



Batteridrivnen plåtsax, Typ: M18BMS20-0



Beställningsdata

Ordernummer	078104 M18BMS20-0
GTIN	4002395006748
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Kompakt batteridrivnen slits-/plåtsax som ger snygga snitt utan fördröjning upp till högst 2,0 mm.

- **360° vridbart skärhuvud med 12 fastsnäppningspunkter – idealisk för svåråtkomliga ställen.**
- **Varvtalselektronik.**
- **In-Line-design för bästa möjliga kontroll.**

leveransinnehåll:

Utan batteri och utan laddare, i kartong.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073808 – nr 073840.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	18 V
minsta kurvradie	180 mm
Antal ingående batterier	0
Energiförsörjning	Nätdriven
maximala vibrationer enligt EN	1,5 m/s ²
Batterityp	Litiumjon
vikt	2,3 kg

Skärbredd	5 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ HB 18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
maximal sjärkapacitet i aluminium	3,2 mm
maximal skärkapacitet i stål	2 mm
Produktslag	Plåtsax