



Batteridrivnen bandslip, Typ: M18FBTS75



Beställningsdata

Ordernummer	077331 M18FBTS75
GTIN	4058546374082
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull M18 batteridrivnen bandslip med borstlös POWERSTATE™-motor för snabb materialavverkning och reducerad värmeutveckling.

- **Ekvivalent växelströmseffekt 900 watt.**
- **Gångtid upp till 20 minuter med ett 5,0 Ah batteri.**
- **Det verktygslöst justerbara vredet möjliggör optimal hantering av slipen för alla tillämpningar.**
- **"Flush To Wall" möjliggör användning intill en lodrät yta eller i trånga hörn.**
- **Kan användas med damppåse eller externt utsug.**

leveransinnehåll:

Exkl. batteri och exkl. laddare, inkl. damppåse, i kartong.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073808 – nr 073840. Passande slipband finns under nr 558014.

Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ HB 18 V
Antal ingående batterier	0

Batterityp	Litiumjon
Slipbandets bredd	75 mm
Slipyta	90 × 135 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
bandhastighet	230 - 410 m/min
Batterispänning	18 V
Vikt utan batteri	3,9 kg
Slipbandets längd	457
Produktslag	Bandslipar