



Vinkelslipmaskin GWS, Typ: 14-125



Beställningsdata

Ordernummer	077109 14-125
GTIN	4059952576466
Artikelklass	03C

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull 1400 W motor och längre livstid: Maximal produktivitet genom högre effekt och bättre robusthet.

Utomordentlig ergonomisk handtagsomkrets: Förstklassig ergonomi genom en betydligt mindre handtagsomkrets.

KickBackControl, mjukstart, återstartskydd, överlastskydd, vibrationsdämpning och varvtalsförval.

leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningsats, sidohandtag.

Teknisk beskrivning

varvtalsområde	11500 min ⁻¹
Återstartspärr	ja
anmärkning	Kickback Control, mjukstart
Kickbackstopp	ja
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	kartong
märkspänning	230 V
maximal skiv-Ø	125 mm

tillverkarens beteckning	GWS 14-125
anslutningsgänga	M14
nätspänning	230 V
vikt	2,3 kg
nätfrekvens	50 Hz
Mjukstart	ja
effektförbrukning	1400 W
Produktslag	Vinkelslipmaskiner