



## Sladdlös slagbormaskin/skruvdragare, Typ: M12FPD2-2



### Beställningsdata

Ordernummer	070110 M12FPD2-2
GTIN	4058546376628
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

- Kraftfull batteridrivna slagborrskruvdragare med 2 hastigheter och momentinställning i flera steg.
- REDLITHIUM-ION™ Red litiumjonbatterier med separat cellövervakning och laddningsindikator.
- Robust metallväxelhus för lång livstid.
- FIXTEC snabbspännborrchuck av metall med spindellåsning.
- Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
- LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
- Borstlös POWERSTATE™-motor (inte storlek M18BPD4) för högsta möjliga verkningsgrad. Mycket litet slitage och upp till 10 gånger livslängden för standard DC-motorer.
- REDLINK PLUS™-elektronik - överlastskydd och effektlagring.

FUEL™ batteridrivna kompakt slagborrskruvdragare med bara 152 mm totallängd. 13-stegs elektronisk momentinställning plus borrsteg plus slagborrsteg.

#### Fördel:

Bara 168 mm totallängd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumjonbatterier, laddare, transportväska (HD-box) och bältesclips.

#### OBS!:

Passande ackumulatörer och laddare finns under nr 073814 – 073816, 073827 och 073840.  
Lämplig Bluetooth-spårningsmodul hittas under 070103 BTT-1.

## Teknisk beskrivning

motorkonstruktion	FUEL™
maximal spiralborr-Ø i trä	35 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
vikt	1,2 kg
Batterityp	Litiumjon
batterikapacitet	2 Ah
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion	<2,5 m/s <sup>2</sup>
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
typisk användning	Strong
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Batterispänning	12 V
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion	15,7 m/s <sup>2</sup>
Antal ingående batterier	2
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning	M12FPD-202X
maximalt varvtal 2:a växeln	1550 min <sup>-1</sup>
lämpligt för material	Stål
lämpligt för material	Betong
lämpligt för material	Sten
lämpligt för material	Stål
lämpligt för material	Betong
maximalt vridmoment	45 Nm
maximal spiralborr-Ø i betong	13 mm

Produktslag

Slagborrskruvdragare

---

**Tillbehör**

Litiumjon system M4B2/M12B2 Batterityp MB12

073814 MB12

Batteriladdare Typ M1218C

073840 M1218C

Batteriladdare Typ M1218FC

073840 M1218FC