

Strekkodsscanner 1D och 2D kabelbunden, Typ: SCAN



Beställningsdata

Ordernummer	410025 SCAN
GTIN	2050002063884
Artikelklass	40W

Beskrivning

Utförande:

Kabelbunden 1D- och 2D-strekkodsscanner. Scannern avkodar mycket snabbt många slag av 1D- och 2D-strekkoder, bland annat QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, Code 128, Code32/Code39 etc. Enkel och snabb anslutning via USB-gränssnitt genom Plug & Play. Ingen drivrutin behövs. Flera scan-lägen kan programmeras.

Teknisk beskrivning

Längd	165 mm
höjd	60 mm
kabellängd	1,5 m
datautgång	USB-gränssnitt
Bredd	95 mm
Produktslag	Strekkodläsare

