

**Batteridrivnen borrarvdragare exkl. batteri, laddare, Typ: M12FDD2-2****Beställningsdata**

Ordernummer	070214 M12FDD2-2
GTIN	4058546376666
Artikelklass	03L

Beskrivning**Utförande:****MILWAUKEE – batteridrivnen borrarvdragare**

Genomdragsstarka batteridrivna 2-växlade borrarvdragare med höger-/vänstergång.

Robust **metallväxelhus** för lång livstid.

FIXTEC snabbspännborrchuck av metall med spindellåsning.

LED-lampa för belysning av arbetsområdet. Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.

- **Borstlös POWERSTATE™ -motor för högre effekt kombinerat med kompakta mått (längd 168 mm).**
- **REDLINK PLUS™ -elektronik smart effektstyrning och överbelastningsskydd.**
- **16-steps elektronisk vridmomentinställning + borrläge.**

Fördel:

REDLINK PLUS™ elektronik.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073815 och nr 073840.

Teknisk beskrivning

spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
----------------------	-------------

Energiförsörjning	Batteridriven
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 450 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
motorkonstruktion	borstlös motor
maximalt vridmoment hårt	37 Nm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
maximal spiralborr-Ø i trä	35 mm
vikt	1,2 kg
maximalt varvtal 2:a växeln	1700 min ⁻¹
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
typisk användning	Strong
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
lämpligt för material	Stål
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	12 V, 2-växlad
USP2	Borstlös motor, snabbspännchuckens spännområde 1.5-13, exkl. batteri och laddare

Tillbehör

Vinkelskruvtillsats Typ WB1	073920 WB1
Vinkelskruvtillsats Typ OSD2	073920 OSD2
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Litiumjon system M4B2/M12B2 Batterityp MB12	073814 MB12
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC