



Sladdlös borrarvdragare, Typ: M12FDD2-4



Beställningsdata

Ordernummer	070210 M12FDD2-4
GTIN	4058546029906
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

MILWAUKEE – batteridrivna borrarvdragare Genomdragsstarka batteridrivna 2-växlade borrarvdragare med höger-/vänstergång. REDLITHIUM™-batterier med **övervakning av varje cell** och **laddnivåindikering**. Robust **metallväxelhus** för lång livstid. **FIXTEC snabbspännborrhuck av metall** med spindellåsning. LED-lampa för belysning av arbetsområdet. Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.

- **Borstlös POWERSTATE™-motor för mer effekt i ett kompaktare utförande (längd 168 mm).**
- **REDLINK PLUS™-elektronik för intelligent effekthantering och överlastskydd.**
- **16 stegs elektronisk momentinställning samt borrarsteg.**

Fördel:

REDLINK PLUS™ elektronik.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 12 V / 4,0 Ah litiumjonbatterier, laddare, bältesclips, HD-box.

OBS!:

Passande reservackumulatorer och laddare finns under nr 073814, nr 073815, nr 073829 och nr 073840.

Teknisk beskrivning

maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Energiförsörjning	Batteridrivnen
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
typisk användning	Strong
batterikapacitet	4 Ah
Antal ingående batterier	2
tillverkarens beteckning	M12FDD-402X
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
Batterispänning	12 V
lämpligt för material	Stål
lämpligt för material	Trä
Batterityp	Litiumjon
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 450 min ⁻¹
vikt	1,4 kg
maximal spiralborr-Ø i trä	35 mm
motorkonstruktion	borstlös motor
maximalt vridmoment hårt	44 Nm
maximalt varvtal 2:a växeln	1700 min ⁻¹
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
Produktslag	Borrskruvdragare

Tillbehör

Litiumjon system M12B4 Batterityp MB12	073815 MB12
Vinkelskruvtillsats Typ WB1	073920 WB1
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC

Vinkelskruvtillsats Typ OSD2

073920 OSD2