



Nålmärkare FlyMarker® mini 65/30 Batteridrift, batterikapacitet: 2X2



Beställningsdata

Ordernummer	085754 2X2
GTIN	
Artikelklass	04F

Beskrivning

Utförande:

För varaktig märkning, markering och påskrift på enstaka och serietillverkade delar av många olika material (stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing, plaster, verktygsstål, härdade stål upp till 62 HRC).

- **Kraftfull elektromagnetisk märknåldrivning.**
- **Enkel intuitivt manövrerbar programvara med lösenordsskydd och nyutformad parameterdisplay som ger snabb inblick i varje programrad.**
- **Stor 4.3-tum färgskärm.**
- **Den senaste processortekniken ger en smidig memynavigering och en mycket kort starttid (boottid).**
- **1:1-Förhandsgranskning av markeringsfältet på displayen.**
- **Hölje av höghållfast glasfiberarmerad plast.**
- **Gränssnitt: USB-A, USB-B och Ethernet.**
- **Teckensnitt: Punktmatris med raster 5×7 eller 9×13, teckenstorlek 1,0 – 10,0 mm och större.**
- **Högklassiga dubbelstyrda linjärstyrningar för exakta märkningsresultat.**
- **Runddelmärkning radiellt och axiellt samt cirkelbågmärkning.**

Extremt lätthanterligt, 100 % mobilt **batteridrivet handmärkningssystem** med pekmanöverpanel och stor 4,3 tum färgdisplay.

- Inkl. HPGL-paket (för märkning av individuella logotyper och kontrollmärken, CE-märkning etc.)
- Inkl. komfortpaket (t.ex. för skiktidentifiering, förpositionering, multipelmarkering etc.)
- Internt minne för flera hundra märkningsfiler, fonter och logotyper.
- Finns på 15 språk.

Märkningsfält: 65 × 30 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive verktygssats, hårdmetallmärknål 90°. Ställvinkel med halsäker upplagsyta, inställningstolk och bärväska, **2 st. 18 V litiumjonbatterier**, laddare.

OBS!:

Tecken snitt för storlekar över 10,0 mm på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	2
märkspänning	18 V
datautgång	USB-gränssnitt
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Nätdriven
typhöjd	1 - 10 mm
batterikapacitet	2 Ah
maximal markeringsfältbredd	65 mm
maximal markeringsfälthöjd	30 mm
Produktslag	Nålmärkare

Tillbehör

Märknål för FlyMarker® Vinkel hos märknålspetsen 90 grad	085790 90
Extrabatteri för FlyMarker® mini 18V	085764
Laddare för 18 V-batterier	085768