



Nålmärkare FlyMarker® mini 85/45 Batteridrift, batterikapacitet: 2X4



Beställningsdata

| | |
|--------------|------------|
| Ordernummer | 085755 2X4 |
| GTIN | |
| Artikelklass | 04F |

Beskrivning

Utförande:

För varaktig märkning, markering och påskrift på enstaka och serietillverkade delar av många olika material (stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing, plaster, verktygsstål, härdade stål upp till 62 HRC).

- **Kraftfull elektromagnetisk märknåldrivning.**
- **Enkel intuitivt manövrerbar programvara med lösenordsskydd och nyutformad parameterdisplay som ger snabb inblick i varje programrad.**
- **Stor 4.3-tum färgskärm.**
- **Den senaste processortekniken ger en smidig memynavigering och en mycket kort starttid (boottid).**
- **1:1-Förhandsgranskning av markeringsfältet på displayen.**
- **Hölje av höghållfast glasfiberarmerad plast.**
- **Gränssnitt: USB-A, USB-B och Ethernet.**
- **Teckensnitt: Punktmatris med raster 5×7 eller 9×13, teckenstorlek 1,0 – 10,0 mm och större.**
- **Högklassiga dubbelstyrda linjärstyrningar för exakta märkningsresultat.**
- **Runddelmärkning radiellt och axiellt samt cirkelbågmärkning.**

Extremt lätthanterligt, 100 % mobilt **batteridrivet handmärkningssystem** med pekmanöverpanel och stor 4,3 tum färgdisplay.

- Inkl. HPGL-paket (för märkning av individuella logotyper och kontrollmärken, CE-märkning etc.)
- Inkl. komfortpaket (t.ex. för skiktidentifiering, förpositionering, multipelmarkering etc.)
- Internt minne för flera hundra märkningsfiler, fonter och logotyper.
- Finns på 15 språk.

Märkningsfält: 85 × 45 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive verktygssets, hårdmetallmärknål 90°. Ställvinkel med halsäker upplagsyta, inställningstolk och bärväska, **2 st. 18 V litiumjonbatterier**, laddare.

OBS!:

Tecken snitt för storlekar över 10,0 mm på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|----------------|
| datautgång | USB-gränssnitt |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| batterikapacitet | 4 Ah |
| typhöjd | 1 - 10 mm |
| märkspänning | 18 V |
| Batterityp | Litiumjon |
| Antal ingående batterier | 2 |
| maximal markeringsfältsbredd | 85 mm |
| maximal markeringsfälthöjd | 45 mm |
| Produktslag | Nålmärkare |

Tillbehör

| | |
|--|-----------|
| Märknål för FlyMarker® Vinkel hos märknålspetsen 90 grad | 085790 90 |
|--|-----------|