



## Batteridrivnen handdammsugare, Typ: M18CV-0



### Beställningsdata

Ordernummer	070233 M18CV-0
GTIN	4002395289998
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftfull 18 V handdammsugare för trä, metall och grov smuts.

- **HEPA-filter fångar upp 99,97 % av alla dammpartiklar.**
- **Synglas för enkel kontroll av mängden smuts i uppsamlingsbehållaren.**
- **Låsbar kontakt för långvarig användning.**

#### leveransinnehåll:

**Utan ackumulator och utan laddare.**

Inklusive flexibel sugslang, 2 förlängningsrör, fogmunstycke, grovsmutsmunstycke.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073808 – nr 073840.

### Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	0
Flöde	1019 l/min
Vikt utan batteri	1,6 kg
Längd sugslang	1,2 m
Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	18 V
behållarvolym	2,5 l

tillverkarens beteckning	M18CV-0
Energiförsörjning	Nätdriven
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ HB 18 V
Produktslag	Utsug